

По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс":  
Тел/факс: (495) 7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisis.ru Интернет: www.tisis.ru www.tisis.kz www.tisis.by www.tesec.ru



**Haws**®




# Аварийное оборудование

## Аварийные души для глаз и лица



**Haws**®



### 1 7500 + 7501

Переносной фонтан для глаз. Подиэтиленовый контейнер. Емкость около 60 л. Удобная ручка, крепежная скоба. Версия 7501, емкость 32 л.

### 2 9202

Термостатирующий смеситель для больших объемов холодной и горячей воды с различным напором и регулировкой температуры для аварийных систем. Подходит к большинству душев и фонтанов для глаз.

### 3 7602.10

Переносной фонтан для глаз. Емкость из нержавеющей стали, 38 л. Дополнительно 8901.6, ручной душ.

### 4 Clean Eyes

Модуль промывки глаз, присоединяемый вместо крана. (Не соответствует EN 15154 и ANSI.)

### 5 8320

Отдельно стоящий душ-фонтан для глаз. Душ из пластика ABS, раковина из акрила, устойчив к действию кислот, щелочей, солей, и масел. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку.

### 6 8300/CRP

Аналогично 5, но раковина фонтана из нержавеющей стали. Возможно нанесение защитного зеленого покрытия.

### 7 8330

Аналогично 6, но с дополнительным кольцом для распыления на лица и защитным покрытием. Нержавеющая сталь.

### 8 7120B

Раковина из акрила. Крепление к стене. Включается рычагом. Также возможна установка на колонну.

### 9 7360BT

Как 8, но из нержавеющей стали и с дополнительным кожухом от пыли 9101 из зеленого пластика ABS или нержавеющей стали 9102.

### 10 7720

Фонтан для глаз и лица из нержавеющей стали, включается рычагом или педалью.



**11 7656WC**

Фонтан длф глаз и лица из хромированной коррозионно стойкой стали. Крепится к стене. Для включения потянуть рычаг. Без гидрозатвора.

**12 8605WC**

Душевая кабина из полистирола с душем и фонтаном для глаз. Подача воды нажатием на рычаг. Без гидрозатвора.

**13 7752WC**

Фонтан для глаз/лица. Без гидрозатвора. Раковина округлой формы из нержавеющей стали.

**14 8317CTFP**

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз/лица. Электрический обогрев, внешний корпус из пластика ABS, съемная полиэтиленовая изляция. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку. Напряжение 230 В.

**15 8300FP**

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз, каждая часть активируется своим рычагом.

**16 8905 + 8901 B**

Душ на длинном шланге.

**17 9010**

Тестовый комплект для аварийных душей

**18 7610**

Фонтан для глаз/лица. Идеально для крепления на лабораторной раковине.

**19 8123H**

Душ. Головка душа из нержавеющей стали.

**20 7301DM**

Фонтан для глаз/лица с креплением на лабораторный стол.

Прим: WC = доступен с инвалидной коляски

Другие модели по запросу

По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс":

Тел/факс: (495) 7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29

Эл. почта: info@tisis.ru Интернет: www.tisis.ru www.tisis.kz www.tisis.by www.tesec.ru

# Быстрый нагреватель воды к фонтанам для глаз 9320



9320 быстрый нагреватель воды с фонтаном 7260В и смесителем 9203.



HAWS 9320 — быстрый нагреватель воды, управляемый электроникой, вместе со смесителем-клапаном HAWS 9203 обеспечивает комфортную теплую воду для почти любого фонтана. Температура воды настраивается от 20°C до 60°C. Электронная система безопасности и аварийный клапан в дополнение к смесителю HAWS 9203 защищают пользователя от перегрева.  
Габариты: В 470 х Ш 230 х Г 80  
Напряжение: 380 В/ 50 Гц

## Переносной аварийный душ 8810 Нержавеющая



### Характеристики

Сверхлегкий и компактный  
Размер: 0,92 x 0,92 x 2,28 м  
Вес: 16 кг  
Время сборки: менее 2 минут  
Помещается в сумку а 30 x 30 x 127 см  
(HAWS 9088 продается отдельно)

### Применение

- Любые зоны возможной химической опасности
- Производство и аварийные зоны
- Химические предприятия
- Лаборатории
- Строительные площадки
- Пожарные части
- Станции служб спасения
- Военные
- Полевой госпиталь
- Организации гражданской самообороны...